




Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με σύνδεση διεργασίας

TS-200KLKD06 .../US



1 περιοχή σύνδεσης, δείτε παρατήρηση

DNV
 DNV.COM/AF

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Εύρος μέτρησης	-100...600 °C	-148...1112 °F
Σύνδεση διεργασίας	Ø 6 mm	
Μήκος εγκατάστασης EL [mm]	200; (θερμοκρασίες μέσου < 200 °C: 250)	

Εφαρμογή

Στοιχείο μέτρησης	1 x Pt 100; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία A)	
Μέσο	υγρά και αέρια	
Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης [mm]	15	

Ηλεκτρικά δεδομένα

Βαθμός προστασίας	III	
-------------------	-----	--

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Μήκος ράβδου L [mm]	250	
Εύρος μέτρησης	-100...600 °C	-148...1112 °F

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Ακρίβεια [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)	
--------------	-------------------------	--

Χρόνοι απόκρισης

Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s]	12 / 34; (κατά DIN EN 60751)	
---------------------------------	------------------------------	--

Συνθήκες περιβάλλοντος

Βαθμός προστασίας	IP 67	
-------------------	-------	--

Δοκιμές / εγκρίσεις

MTTF [χρόνια]	11415,5	
---------------	---------	--

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	101,9	
Διαστάσεις [mm]	Ø 6	
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti); PFA/PTFE	
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)	
Σύνδεση διεργασίας	Ø 6 mm	
Διάμετρος αισθητηρίου [mm]	6	
Μήκος εγκατάστασης EL [mm]	200; (θερμοκρασίες μέσου < 200 °C: 250)	

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Οι τιμές για την ακρίβεια ισχύουν για τρεχούμενο νερό.	
--------------	--	--

Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με σύνδεση διεργασίας

TS-200KLKD06 .../US

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PTFE; αντοχή σε θερμοκρασία έως 250°C

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση

