


Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με βιδωτό αισθητήρα

TS-200KLKM06...../US



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Εύρος μέτρησης	-40...90 °C	-40...194 °F
Σύνδεση διεργασίας	βιδωτή σύνδεση M6 εξωτερικό σπειρώμα	

Εφαρμογή

Στοιχείο μέτρησης	1 x Pt 100; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία A)
Εγκατάσταση	Αισθητήρας επαφής για στερεά σώματα

Ηλεκτρικά δεδομένα

Βαθμός προστασίας	III
-------------------	-----

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Εύρος μέτρησης	-40...90 °C	-40...194 °F
----------------	-------------	--------------

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Ακρίβεια	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
----------	-----	-----------------------------------

Χρόνοι απόκρισης

Δυναμική απόκριση T05 / T09	[s]	3 / 9; (κατά DIN EN 60751)
-----------------------------	-----	----------------------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------

Δοκιμές / εγκρίσεις

MTTF	[χρόνια]	11415,5
------	----------	---------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	86,75
Περιβλήμα	Βιδωτός αισθητήρας	
Διαστάσεις	[mm]	M6 / L = 26
Περιγραφή σπειρώματος	M6	
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)	
Σύνδεση διεργασίας	βιδωτή σύνδεση M6 εξωτερικό σπείρωμα	

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με βιδωτό αισθητήρα

TS-200KLKM06...../US

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση

