


Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με σύνδεση διεργασίας

TS-200CLKD6-...../US/



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Εύρος μέτρησης	-40...90 °C	-40...194 °F
Σύνδεση διεργασίας	Ø 6 mm	

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Επιχρυσωμένες επαφές	
Στοιχείο μέτρησης	1 x Pt 1000; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία A)	
Μέσο	υγρά και αέρια	
Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης [mm]	15	

Ηλεκτρικά δεδομένα

Βαθμός προστασίας	III	
-------------------	-----	--

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Εύρος μέτρησης	-40...90 °C	-40...194 °F
----------------	-------------	--------------

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Ακρίβεια [K]	$\pm (0,15 \text{ K} + 0,002 \times t)$	
--------------	---	--

Χρόνοι απόκρισης

Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s]	3 / 10; (κατά DIN EN 60751)	
---------------------------------	-----------------------------	--

Συνθήκες περιβάλλοντος

Βαθμός προστασίας	IP 67	
-------------------	-------	--

Δοκιμές / εγκρίσεις

MTTF [χρόνια]	11415,5	
---------------	---------	--

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	65,6	
Περίβλημα	Αισθητήρας μέτρησης	
Διαστάσεις [mm]	Ø 6 / L = 45	
Υλικό κατασκευής	Ανοξείδωτος χάλυβας	
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)	
Σύνδεση διεργασίας	Ø 6 mm	
Διάμετρος αισθητηρίου [mm]	6	

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Οι τιμές για την ακρίβεια ισχύουν για τρεχούμενο νερό.	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	

Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με σύνδεση διεργασίας

TS-200KLKD6-...../US/

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση

