


Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με σύνδεση διεργασίας

TS-015KIKD06...../US



Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Εύρος μέτρησης	-50...250 °C	-58...482 °F
Σύνδεση διεργασίας	Ø 6 mm	
Μήκος εγκατάστασης EL	[mm]	50
Εφαρμογή		
Στοιχείο μέτρησης	1 x Pt 1000; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία A)	
Μέσο	υγρά και αέρια	
Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης	[mm]	15
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Βαθμός προστασίας	III	
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Μήκος ράβδου L	[mm]	50
Εύρος μέτρησης	-50...250 °C	-58...482 °F
Σημείωση για εύρος μέτρησης	στατικό: 280 °C / 536 °F (10000 h)	
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Ακρίβεια	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Χρόνοι απόκρισης		
Δυναμική απόκριση T05 / T09	[s]	11 / 37; (κατά DIN EN 60751)
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Βαθμός προστασίας	IP 67	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
MTTF	[χρόνια]	11415,5
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	26,4
Διαστάσεις	[mm]	Ø 6
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti); PFA/PTFE	
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)	
Σύνδεση διεργασίας	Ø 6 mm	
Διάμετρος αισθητηρίου	[mm]	6
Μήκος εγκατάστασης EL	[mm]	50

**Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με σύνδεση
διεργασίας**

TS-015KIKD06...../US

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Οι τιμές για την ακρίβεια ισχύουν για τρεχούμενο νερό.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,15 m, PTFE

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A

**Σύνδεση**