# AC1008


具**PLC**的**AS-Interface DeviceNet**閘道器

**CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN**

停產產品 - 存檔登録

替代產品: AC1318

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。




1 編程介面 RS232C
2 Devicenet介面

| | | |
|---|---|---|
| **應用** | | |
| 應用 | | 做為小巧型控制器和閘道器應用 |
| **電氣數據** | | |
| 工作電壓 | [V] | 22...30 DC；(24 DC；根據PELV標準) |
| 絕緣等級 | [V] | 500 |
| AS-i電流損耗最大值 | [mA] | 80 |
| 消耗功率最大值 | [VA] | 10 |
| 電氣隔離 | | 是 |
| **輸出** | | |
| 電氣設計 | | AS-i |
| **介面** | | |
| 通信接口 | | RS232 |
| **RS232** | | |
| R232接口數 | | 1 |
| 傳輸率 | | 4800...62400 Baud |
| 連接件型號 | | SUB-D |
| 用途型號 | | 編程 |

# AC1008

具**PLC**的**AS-Interface DeviceNet**閘道器

**CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN**

| | | |
|---|---|---|
| **工作條件** | | |
| 環境溫度 | [°C] | 0...60 |
| 存儲溫度 | [°C] | -20...70 |
| 允許最大的相對空氣濕度 | [%] | 95 |
| 外殼防護等級 | | IP 20 |
| **AS-i分類** | | |
| AS-i主站配置文件 | | M1 |
| AS-i認證 | | 22504 |
| **機械技術數據** | | |
| 外殼 | | 應用於DIN軌道安裝的外殼 |
| 材質 | | 鋁 |
| **顯示器/操作件** | | |
| 顯示 | 功能監控 | 2 x LED, 紅色 |
| | | 2 x LED, 綠色 |
| | | 2 x LED, 黃色 |
| **注釋** | | |
| 包裝單位 | | 1 件數 |

**電氣連接**

螺絲接線端子: 5 x

**連接**

