
AC2501

AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine45 4DI FKT M12

停產產品 - 存檔登録



1 標籤
2 固定紅外線適配器

電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	250
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸入數: 4
輸入		
數字輸入數		4
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	18...30; (經由扁形電纜)
輸入電流負載最大值	[mA]	200
輸入電流高	[mA]	6...10
輸入電流低	[mA]	0...2
開關級別高	[V]	> 11
數字輸入保護短路		是
輸出		
電氣設計		AS-i
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...50
注意環境溫度		應用於感測器電源的電流: < 200 mA -25...70 °C: < 150 mA

AC2501

AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine45 4DI FKT M12

外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容		EN 50295
AS-i分類		
AS-i版本		2.1
AS-i編址		紅外編址
擴展尋址模式		否
AS-i Profil		S-0.F.E
AS-i I/O配置	[hex]	0
AS-i ID代碼	[hex]	F.E

參數位

參數位	名稱					
P0	選擇高電平/低電平	/	插脚	2 /	插座	I-1 / FKT 1
P1	選擇高電平/低電平	/	插脚	2 /	插座	I-2 / FKT 2
P2	選擇高電平/低電平	/	插脚	2 /	插座	I-3 / FKT 3
P3	選擇高電平/低電平	/	插脚	2 /	插座	I-4 / FKT 4

機械技術數據		
重量	[g]	107.7
安裝方式		扁平電纜下部模塊的AS-i介面
材質		PBT
顯示器/操作件		
顯示	操作	LED, 綠色
	故障	LED, 紅色
	功能	LED, 黃色
附件		
附件(可選)		下部模塊
注釋		
注釋		請勿將以下任何一點連接到外部電位： I-, I+, I1...I4, FKT1...FKT4 連接件與AS-i電纜電流連接 。 如果模塊有故障發生，功能檢測輸入是高電平或低電平動作(常開或常閉原理)可單獨設定來實現 。 假如有故障發生時，相對應輸入的紅色LED常亮，另外LED2(故障)燈閃爍 。
包裝單位		1 件數

AC2501

AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine45 4DI FKT M12

電氣連接

模塊下部的接點針，FK / PG:

連接器： M12; 編碼： A



	輸入
1	感測器電源 L+
2	功能監控輸入
3	感測器電源 L-
4	數據輸入
5	不接線