

AC2049




AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 1PO M12

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC2048

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 標籤
- 2 軟管連接 $\varnothing 8 \text{ mm}$
- 3 手動操作的螺栓
- 4 軟管連接 $\varnothing 4 \text{ mm}$ 輔助空氣



電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 165
附加電源	[V]	18...30 DC; (根據PELV標準)
Watchdog集成看門狗電路		是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數：2; 氣動輸出數：1
---------	------------------

輸入

數字輸入數		2
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	20...30
輸入電流負載最大值	[mA]	100
輸入電流高	[mA]	> 3
輸入電流低	[mA]	< 1.5
開關級別高	[V]	> 10
數字輸入保護短路		是



AS-Interface AirBox

AirBox 2Di 1PO M12

輸出						
電氣設計		AS-i				
氣動輸出數		1				
工作條件						
環境溫度		[°C]0...55				
注意環境溫度		採用特殊壓縮空氣處理: < 0 °C				
外殼防護等級		IP 67				
認證/測試						
EMC電磁兼容		EN 50295				
AS-i分類						
AS-i Profil		S-3.F				
AS-i I/O配置		[hex]3				
AS-i ID代碼		[hex]F				
AS-i認證		10501				
數據位		數據位	D0	D1	D2	D3
		插座	I-1	I-1 / I-2	O-3	-
		插腳	4	2 / 4	-	-
機械技術數據						
安裝方式		螺釘安裝				
材質		PBT				
氣動系統		1 x 4/2電磁閥				
工作壓力範圍		[bar]3...8				
工作壓力範圍		[MPa]0.3...0.8				
注意工作壓力範圍		包括可能的壓力峰值				
6/5 bar時的空氣量		[l/min]500				
6/0 bar時的空氣量		[l/min]700				
允許的壓縮空氣		已過濾 (5 µm); 已加油 (ISO-VG10) 或未加油				
備用空氣90 %真空		[bar]3...8				
備用空氣90 %真空		[MPa]0.3...0.8				
管件		Legris LF 3000/8				
顯示器/操作件						
顯示		操作		LED, 綠色		
		功能		LED, 黃色		
附件						
附件(可選)		消聲器:, E75232				
注釋						
注釋		請參見“下載”下方關於壓縮空氣和EMC/ESD的備注				
包裝單位		1 件數				
電氣連接						
模塊下部的接點針, FK-E / PG:						
連接						
連接器: M12						