


AC5210



具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine 8DI-Y IP67



應用

應用

現場安裝

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標準)
AS-i電流損耗最大值	[mA]	300

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 8
---------	----------

輸入

數字輸入數	8; (2 x Slave)
數字輸入輸入電路	PNP
輸入感測器電源	AS-i
電源	[V] 18...30
輸入電流負載最大值	[mA] 250; (2 x 125)
輸入電流高	[mA] 6...10
輸入電流低	[mA] 0...2
開關級別高	[V] > 11
數字輸入保護短路	是

工作條件

環境溫度	[°C] -25...70
外殼防護等級	IP 67

AC5210



具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine 8DI-Y IP67

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF [年]	218	

AS-i分類

AS-i版本	2.11; 3.0				
AS-i編址	編址插座				
擴展尋址模式	是				
AS-i主站配置文件	M2; M3; M4				
AS-i Profil	S-0.A.E				
AS-i I/O配置 [hex]	0				
AS-i ID代碼 [hex]	A.E				
AS-i認證	89001				
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	輸入	1	2	3	4
	插座	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	插腳	4	2 4	4	2 4

機械技術數據

重量 [g]	284.5
安裝方式	AS-i扁平電纜連接
材質	PA; 穿刺接點: CuSn6 鍍鎳及鍍錫的

顯示器/操作件

顯示	操作	LED, 綠色
	故障	LED, 紅色
	功能	LED, 黃色

電氣連接

模塊連接	扁平電纜
------	------

附件

供貨範圍	下部模塊
附件(可選)	保護蓋: M12, E73004

注釋


注釋	請勿將以下任何一點連接到外部電位:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	連接件與AS-i電纜電流連接。
	ID1代碼的默認設定: 從站1=1/從站2=2
包裝單位	1 件數



電氣連接

AS-i扁平電纜的快速安裝技術：；三個方向可能的

連接



連接器：M12

2x	輸入
	插座 I-1/2
1	感測器電源 L+
2	數據輸入 2
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 1
5	不接線
	插座 I-2
1	感測器電源 L+
2	不接線
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 2
5	不接線
	插座 I-3/4
1	感測器電源 L+
2	數據輸入 4
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 3
5	不接線
	插座 I-4
1	感測器電源 L+
2	不接線
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 4
5	不接線