
AC5214

具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67



應用		
應用		現場安裝
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC; （符合cULus - Class 2標準）
AS-i電流損耗最大值	[mA]	150
當前負載總數最大值	[A]	2
Watchdog集成看門狗電路		是
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸入數: 2; 數字輸出數量: 2
輸入		
數字輸入數		2
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	18...30; （經由扁形電纜）
輸入電流負載最大值	[mA]	100
輸入電流高	[mA]	6...10
輸入電流低	[mA]	0...2
開關級別高	[V]	> 11
數字輸入保護短路		是
輸出		
數字輸出數量		2
電路		PNP

AC5214

具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

電壓範圍DC	[V]	15...30; (根據PELV標準; 經由扁形電纜)
每個輸出最大電流負載	[mA]	1000; (採用種類DC-13(電磁鐵控制): 20 W (IEC 60947-5-1))
短路保護		是
電流單獨的		是
緻動器電源輸出		AUX

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容		EN 50295
		IEC 61000-6-2
MTTF	[年]	192

AS-i分類

AS-i版本		2.11; 3.0
AS-i編址		編址插座
擴展尋址模式		是
AS-i主站配置文件		M2; M3; M4
AS-i Profil		S-B.A.E
AS-i I/O配置	[hex]	B
AS-i ID代碼	[hex]	A.E

數據位

數據位	D0	D1	D2	D3
輸入	-	-	3	4
插座	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
插脚	-	-	4	2 4
輸出	1	2	-	-
插座	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
插脚	4	2 4	-	-

機械技術數據

重量	[g]	164.65
安裝方式		AS-i扁平電纜連接
材質		PA; 穿刺接點: CuSn6 鍍鎳及鍍錫的

顯示器/操作件

顯示

操作	LED, 綠色
故障	LED, 紅色
功能	LED, 黃色

電氣連接

模塊連接	扁形電纜

附件

供貨範圍	下部模塊
附件(可選)	保護蓋: M12, E73004

注釋

注釋

輸入和輸出不允許連接電流 。

請勿將以下任何一點連接到外部電位 :

I-, I+, I-3/4, I-4

連接件與AS-i電纜電流連接 。

AC5214

具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67


包裝單位	1 件數

電氣連接

AS-i扁平電纜的快速安裝技術:；三個方向可能的

電氣連接 - 輸入

連接



連接器: M12

	輸入
	插座 I-3/4
1	感測器電源 L+
2	數據輸入 4
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 3
5	不接線
	插座 I-4
1	感測器電源 L+
2	不接線
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 4
5	不接線


AC5214

具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

電氣連接 - 輸出

連接



連接器： M12

	輸出
	插座 O-1/2
1	不接線
2	開關輸出 2
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 1
5	不接線
	插座 O-2
1	不接線
2	不接線
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 2
5	不接線