


AL2341



IO-Link輸入模塊

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP67



電氣數據

工作電壓	[V]	18...30 DC
電流損耗	[mA]	100...1100; (US)
防護等級		III

感測器電源US

每個端口電流負載	[A]	0.1
----------	-----	-----

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數		數字輸入數: 20
---------	--	-----------

輸入

數字輸入數		20; (10 x 2 PNP Typ 2符合IEC 61131-2規定)
-------	--	---------------------------------------



IO-Link輸入模塊

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP67

輸入感測器電源		IO-Link	
電源	[V]	16...30	
介面			
通信接口		IO-Link	
SDCI標準		IEC 61131-9	
傳遞類型		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision		1.1	
SIO模式		否	
必需的mater port type		A	
處理周期最小值		[ms]4.3	
支援DeviceID		運行方式	DeviceID
		default	940
工作條件			
環境溫度		[°C]-25...60	
存儲溫度		[°C]-25...70	
允許最大的相對空氣濕度		[%]90	
海拔高度最大值		[m]2000	
外殼防護等級		IP 65; IP 67	
防護等級（ NEMA 250 ）		6P	
化學介質		ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
		NEMA 250 5.13.1	AA
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
		IEC 61131-9	
抗衝擊		DIN EN 60068-2-27	
抗震		DIN EN 60068-2-64	
		DIN EN 60068-2-6	
MTTF		[年]140	
機械技術數據			
重量		[g]392.5	
材質		外殼：PA 橘黃色；插座：黃銅 鍍鎳的	
顯示器/操作件			
顯示		操作	1 x LED, 綠色
		故障	1 x LED, 紅色
		功能	1 x LED, 黃色
附件			
附件(可選)		應用於M12插座的保護蓋	
注釋			
包裝單位		1 件數	



IO-Link輸入模塊

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP67

電氣連接 - IO-Link

連接器：1 x M12; 編碼：A




X1

1	+ 24 V DC (US)
2	不接線
3	GND (US)
4	IO-Link

電氣連接 - 輸入

連接器：10 x M12; 編碼：A



X1.0...X1.9

1	感測器電源 + 24 V DC (US)
2	數字輸入 DI2
3	感測器電源 GND (US)
4	數字輸入 DI1
5	不接線