
ANT411

RFID讀寫頭HF

DTRHF FNRWIDUS03



應用				
應用		對運輸設備目標物的檢測		
無線電核準		美國；加拿大；EU/RED; 澳洲；日本；中國；臺灣；印度；韓國；新加坡；烏克蘭		
關於無線電認證的說明		適用歐盟無線電設備指令2014/53/EU (RED) 的國家列表可在“下載”下找到 。		
電氣數據				
工作電壓	[V]	19.2...28.8 DC；（僅經由DTE10x估算單位供電（符合 EN 60950-1標準））		
電流損耗	[mA]	< 50		
防護等級		III		
工作頻率	[MHz]	13,56		
RFID標準		ISO 15693		
監控範圍				
前面讀寫頭距離	[mm]	90		
側面讀寫頭距離	[mm]	25		
至ID目標的距離	[mm]	參照20mm硬幣標籤 I-CODE SLI	:	≤ 18
		僅適應用於靜態應用		
介面				
通信接口		DATA / DTE10x		
工作條件				
環境溫度	[°C]	-20...60		
存儲溫度	[°C]	-25...80		
外殼防護等級		IP 67; IP 69K		
認證/測試				
抗衝擊		EN 60068-2-27	40 g 6 ms / 重複的	
		EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 不重複	
抗震		EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz	
MTTF	[年]	613.74		
機械技術數據				
重量	[g]	83.75		
外殼		圓柱形的		
安裝		非齊平安裝		
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 70		

ANT411

RFID讀寫頭HF

DTRHF FNRWIDUS03

螺紋代號	M12 x 1	
材質	外殼: 不鏽鋼; 保護蓋: PPS	
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
	TAG通訊	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍	螺母 2 x M12 x 1	
注釋		
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

