


ANT515



RFID讀寫頭HF

DTRHF KQRWIDUS03-



- 1 LED
- 2 感應面



應用			
應用		對運輸設備目標物的檢測	
無線電核準		美國；加拿大；EU/RED; 澳洲；日本；中國；臺灣；印度；新加坡；烏克蘭；馬來西亞	
關於無線電認證的說明		適用歐盟無線電設備指令2014/53/EU (RED) 的國家列表可在“下載”下找到。	
電氣數據			
工作電壓		[V]	19.2...28.8 DC; (僅經由DTE10x估算單位供電 (符合 EN 60950-1標準))
電流損耗		[mA]	< 50
防護等級			III
工作頻率		[MHz]	13,56
RFID標準			ISO 15693
監控範圍			
前面讀寫頭距離		[mm]	120
側面讀寫頭距離		[mm]	100
至ID目標的距離		[mm]	參照30 mm硬幣標籤及安裝在金屬上的天線； I-CODE SLI : ≤ 32
介面			
通信接口		DATA / DTE10x	
工作條件			
環境溫度		[°C]	-20...60
存儲溫度		[°C]	-25...80
外殼防護等級			IP 67; IP 69K
認證/測試			
EMC電磁兼容		DIN EN 61000-6-2	
抗衝擊		EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms，持續)
抗震		EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
無線電許可		EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1	
MTTF		[年]	457.9
機械技術數據			
重量		[g]	80

ANT515



RFID讀寫頭HF

DTRHF KQRWIDUS03-

外殼	矩形的
安裝	非齊平安裝
尺寸 [mm]	20 x 7 x 48
材質	PBT; TPE-U; 不鏽鋼

顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
	TAG通訊	1 x LED, 黃色

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接

電纜: 1 m, PUR; 3 x 0.14 mm²

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

