


Ethernet κάμερα οχημάτων

O2MXOOKG/E3/GM/180



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Γωνία θέασης	[°]	180 x 130
--------------	-----	-----------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	9...30 DC
Κατανάλωση ισχύος	[W]	2
Προστασία υπέρτασης		Ναι; (εως 80 VDC)
Αισθητήρας εικόνας		υψηλής ανάλυσης 1/3" CMOS με κυλιόμενο κλείστρο, 1280H x 960V

Έξοδοι

Έξοδος βίντεο	PAL: 720p SDR: 60 fps, 960p SDR: 45 fps, 720p HDR: 56 fps, 960p HDR: 43 fps
---------------	---

Εύρος μέτρησης

Γωνία θέασης	[°]	180 x 130
--------------	-----	-----------

Διασυνδέσεις

Αριθμός διασυνδέσεων Ethernet	1
Πρωτόκολλο	DHCPv4; static IPv4



Ethernet κάμερα οχημάτων

O2MXOOKG/E3/GM/180

Σημείωση σε πρωτόκολλο		RTP (MJPEG RFC2435 and h.264 RFC6184) over UDP
		ISO17215-2014
		IEEE1722 (AVB)
		ARP

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]		-40...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]		40...125
Βαθμός προστασίας		IP 67; IP 69K
Χημικά μέσα	DIN12116	αντοχής σε οξέα κατηγορίας 2-3

Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	DIN EN 61000-6-4	βιομηχανικό περιβάλλον
	DIN EN 61000-6-2	βιομηχανικό περιβάλλον
Δοκιμή ψεκασμού αλατιού	IEC 60068-2-52	

Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος [g]		328,65
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm]		50; (Καλώδιο)
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: Αλουμίνιο Μαύρο ανοδιωμένο; Φακοί: Κινητός φακός χημικά σκληρυνμένο	

Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: D



1 TD +
2 RD +
3 TD -
4 RD -

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



1 Power
2 NC
3 0 V
4 NC