



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: DD2503

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

No scale drawing available



產品特徵

外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼
----	---------------

應用

應用	應用於頻率帶處理機的脈衝估算系統; 速度; 速度; 脈衝和機器週期
----	-----------------------------------

電氣數據

額定電壓AC	[V]	< 230
額定電壓DC	[V]	24
額定電壓公差	[%]	10
額定電壓公差2	[%]	10
額定頻率AC	[Hz]	50...60
消耗功率	[W]	3

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	類比輸出數量: 1; 繼電器輸出數: 2
---------	----------------------

輸出

繼電器輸出數	2
繼電器介面容量	8 A (1250 VA / 250 V AC)
類比輸出數量	1
類比電流輸出	[mA] 4...20
負載最大值	[Ω] 500

測量/設定範圍

設定範圍[Hz]	[Hz] 0.1...1000
----------	-----------------



速度監視器

MONITOR/FR-1 /230VAC

設定範圍	[Imp/min]	1...60000
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...60
存儲溫度	[°C]	-25...80
允許最大的相對空氣濕度	[%]	75
外殼防護等級		IP 50
防護等級接線端子		IP 20
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61010	: 2001
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-3	: 2007
	EN 61000-6-2	: 2005
機械技術數據		
重量	[g]	0.365
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼
材質		塑膠
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	LED, 綠色
		LCD顯示螢幕
注釋		
注釋		該產品符合過電壓類別II; 污染度2
電氣連接		
雙室接線端子: 2 x ...2.5 mm ²		
1	DC 連接電壓 (L-)	
2	DC 連接電壓 (L+)	
3	供電 晶體管輸出 (L+)	
4	感測器信號 pnp	
5	DC 感測器電源 (L+)	
6	DC 感測器電源 (L-)	
7	AC 連接電壓	
8	AC 連接電壓	
9	不接線	
10	感測器信號 npn	
11	不接線	
12	不接線	
13	繼電器 1 常規	
14	繼電器 1 常開	
15	繼電器 1 常閉	
16	晶體管輸出 1 pnp	
17	復位 1 pnp	
18	復位 2 pnp	
19	繼電器 2 常規	
20	繼電器 2 常開	
21	繼電器 2 常閉	
22	類比輸出 (+)	
23	類比輸出 (-)	
24	晶體管輸出 2 pnp	