




Πίνακας ελέγχου νερού ψύξης

KWST WITH BALANCING VALVES



- 1 Φίλτρο
- 2 Μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής SM6000
- 3 Βαλβίδα διακοπής νερού
- 4 Βαλβίδα αντεπιστροφής
- 5 Βαλβίδα ρύθμισης γραμμής
- 6 Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης PK6524



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Σύνδεση διεργασίας για πιστόλι συγκόλλησης

Σύνδεση διεργασίας

M22 x 1,5

Σύνδεση διεργασίας για παροχή νερού

Σύνδεση διεργασίας

M22 x 1,5



Πίνακας ελέγχου νερού ψύξης

KWST WITH BALANCING VALVES

Επιτήρηση ροής		
Εύρος μέτρησης	[l/min]	0,1...25
Εφαρμογή		
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Επιχρυσωμένες επαφές	
Εφαρμογή	Βιομηχανικές εφαρμογές / εργοστασιακός αυτοματισμός; Έλεγχος νερού ψύξης	
Εγκατάσταση	Σύνδεση σε σωλήνα μέσω προσαρμογέα; Σύνδεση σωλήνα	
Παράμετροι μέτρησης	ροή; θερμοκρασία; πίεση; αθροιστή	
Έλεγχος	Εγχειρίδιο	
Μέσο	Αγώγιμα υγρά; υγρά με βάση το νερό; διαλύματα γλυκόλης	
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-10...70
Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	10
Εξαρτήματα	Μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής, SM6000	
	Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης, PK6524	
	Φίλτρο	
	Βαλβίδα διακοπής νερού	
	Βαλβίδα ρύθμισης γραμμής	
	Βαλβίδα αντεπιστροφής	
Έξοδοι		
Σήμα εξόδου	σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; Παλμική έξοδος; IO-Link (παραμετροποιήσιμο)	
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)	
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Επιτήρηση πίεσης		
Εύρος μέτρησης	[bar]	0...10
Επιτήρηση ροής		
Εύρος μέτρησης	[l/min]	0,1...25
Επιτήρηση θερμοκρασίας		
Εύρος μέτρησης	[°C]	-20...80
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-10...50
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας	IP 67; (αισθητήρες)	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως	
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	3858
Τρόπος συναρμολόγησης	Στήριγμα συναρμολόγησης	
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT; PC; FKM; TPE; Ερυθρό κράμα CuZnSn (2.1096.01)	
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF	
Σύνδεση διεργασίας για πιστόλι συγκόλλησης		
Σύνδεση διεργασίας	M22 x 1,5	

ZZ0262



Πίνακας ελέγχου νερού ψύξης

KWST WITH BALANCING VALVES

Σύνδεση διεργασίας για παροχή νερού

Σύνδεση διεργασίας

M22 x 1,5

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 3 x M12; Επαφές: επίχρυσες