



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：DN0200

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

No scale drawing available



#### 產品特徵

|    |               |
|----|---------------|
| 外殼 | 應用於DIN軌道安裝的外殼 |
|----|---------------|

#### 應用

|    |         |
|----|---------|
| 應用 | 電源及信號估算 |
|----|---------|

#### 電氣數據

|               |      |                                         |
|---------------|------|-----------------------------------------|
| 額定電壓AC        | [V]  | < 230                                   |
| 額定電壓公差        | [%]  | 10                                      |
| 額定電壓公差2       | [%]  | 10                                      |
| 額定頻率AC        | [Hz] | 47...63                                 |
| 應用於感測器的輔助能量DC | [V]  | 24; ( $\pm 5\%$ , $\leq 40\text{ mA}$ ) |

#### 輸出

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 繼電器介面容量 | 4 A / 625 VA / 250 V AC |
|---------|-------------------------|

#### 工作條件

|          |      |        |
|----------|------|--------|
| 環境溫度     | [°C] | 0...50 |
| 外殼防護等級   |      | IP 40  |
| 防護等級接線端子 |      | IP 20  |

#### 機械技術數據

|    |               |
|----|---------------|
| 外殼 | 應用於DIN軌道安裝的外殼 |
| 材質 | 塑膠            |

# DN0202



開關放大器

N600/230VAC/0,08A

## 顯示器/操作件

|    |      |             |
|----|------|-------------|
| 顯示 | 開關狀態 | LED, 綠色     |
|    | 操作   | 1 x LED, 綠色 |

## 電氣連接

接線端子座: ...4 mm<sup>2</sup>

## 連接