


DP4200



應用於類比信號的評估系統及顯示器

ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K



- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



應用		
應用	類比信號的分散式顯示、預處理及轉換；適用於潮濕環境；室內使用	
電氣數據		
工作電壓	[V]	18...30 DC; ((在潮濕環境中: 18...28 V) 按照SELV/PELV)
額定電壓DC	[V]	24
電流損耗	[mA]	30...900
當前負載總數最大值	[A]	0.8
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數	類比輸入數: 1; 數字輸出數量: 1; 類比輸出數量: 1	
輸入		
輸入感測器電源	從工作電壓	
類比輸入數	1	
類比輸入（電流）	[mA]	4...20
輸出		
數字輸出數量	1	
電壓範圍DC	[V]	10...30
輸出功能	常開/常閉；（可設定參數）	
每個輸出最大電流負載	[mA]	50
類比輸出數量	1	
類比電流輸出	[mA]	4...20
精度/偏差		
精確度	0.75; （測量範圍終值的百分比 類比輸入）	
介面		
通信接口	IO-Link	
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	610

DP4200



應用於類比信號的評估系統及顯示器

ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K

IO-Link Device		
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI標準	IEC 61131-9	
外形	Smart Sensor	
SIO模式	是	
必需的mater port type	A	
類比製程數據	1	
二位輸出製程數據	1	
處理周期最小值	[ms]	3
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
存儲溫度	[°C]	-25...70
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (線性遞減至50 % (40 °C); 非凝結)
海拔高度最大值	[m]	4000
外殼防護等級	IP 67; IP 69K	
污染度	2	
認證/測試		
MTTF	[年]	370
機械技術數據		
重量	[g]	78.5
重量(不含附件和包裝材質)	[g]	27
尺寸	[mm]	63 x 30 x 24.5
材質	外殼: PA	
滾花螺母的材料	不鏽鋼(1.4404 / 316L)	
密封材質	FKM	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	LED, 黃色
	操作	LED, 綠色
		7段LED顯示, 紅色/綠色 4位數字 可設定參數
		數字高度 6,8 mm
		數字寬度 3,8 mm
注釋		
注釋	其它信息請您參見使用說明書	
包裝單位	1 件數	



應用於類比信號的評估系統及顯示器

ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)



1: L+	電源電壓
2: OUT2	類比輸出
3: L-	電源電壓
4: OUT1	IO-Link (C/Q)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 密封圈: FKM



1: L+	感測器電源
2: 4...20 mA	類比輸入
3: L-	感測器電源
4:	不接線
5:	不接線