

AC5004




AS interface模塊的下部模塊

ASI-MUT PG MIT SKL + SCHIRMBL.

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: AC5101

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



1 鎖定螺栓

電氣數據

工作電壓 [V] 26.5...31.6 DC

輸出

電氣設計 AS-i
繼電器介面容量 < 4 A

工作條件

環境溫度 [°C] -25...85
外殼防護等級 IP 65

機械技術數據

安裝方式 DIN軌道和儀表盤的安裝
材質 PBT

注釋

注釋 應用於T形和十字形任意型號的, 可多至4個螺絲連接電纜
包裝單位 1 件數

電氣連接

螺絲接線端子: ...2.5 mm²