


DTE910



RFID估算單元UHF

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

停產產品 - 存檔登錄



應用

無線電核準

美國；加拿大；印尼

電氣數據

工作電壓	[V]	24 DC
電流損耗	[mA]	700
工作頻率	[MHz]	902...928 (FCC); (新加坡: 920...925 MHz 工作頻率經由設定新加坡通信標準啟用。)
無線接線		4; (TNC天線介面)
RFID標準		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
發射器功率ERP	[mW]	2000; (新加坡: ≤ 676 mW ERP 發射功率必須由用戶經由手動限制。)
阻抗	[Ω]	50

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 4; 數字輸出數量: 4
---------	---------------------

輸入

數字輸入數	4
-------	---

輸出

數字輸出數量	4
每個輸出最大電流負載	[mA] 500

軟體/編程

參數設定	軟體
------	----

DTE910



RFID估算單元UHF

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

介面		
通信接口	Ethernet	
乙太網		
協議	TCP/IP; IP	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...55
存儲溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級	IP 65	
機械技術數據		
重量	[g]	3125
外殼	矩形的	
尺寸	[mm]	233.5 x 270 x 68
材質	外殼： 鋁；保護板： 塑膠；TNC插座： 黃銅/PTFE；連接器： 銅/塑膠	
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 紅色/綠色
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接 - Ethernet		
連接器： 1 x M12; 編碼： D		
		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
電氣連接 - 供電		
連接器： 1 x M12; 編碼： A		
		
1	U+	
2	n.c.	
3	0 V	
4	n.c.	




RFID估算單元UHF

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

電氣連接 - 製程連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A



1	開關輸出 CMN
2	開關輸入 3 / 開關輸入 0
3	開關輸入 CMN
4	0 V
5	U+
6	開關輸出 3 / 開關輸出 1
7	開關輸出 2 / 開關輸出 0
8	開關輸入 2 / 開關輸入 1