


DTE920



RFID估算單元UHF

DTEUHFEAABRWEIUS04

停產產品 - 存檔登錄



應用

無線電核準

澳洲

電氣數據

工作電壓 [V]

24 DC

電流損耗 [mA]

700

工作頻率 [MHz]

916...927

無線接線

4; (TNC天線介面)

RFID標準

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C

發射器功率ERP [mW]

2000

阻抗 [Ω]

50

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數

數字輸入數: 4; 數字輸出數量: 4

輸入

數字輸入數

4

輸出

數字輸出數量

4

每個輸出最大電流負載 [mA]

500

監控範圍

RSSI閾點

可經由軟體調節

軟體/編程

參數設定

軟體

DTE920



RFID估算單元UHF

DTEUHFEEABRWEIUS04

介面										
通信接口	Ethernet									
乙太網										
協議	TCP/IP; IP									
用途型號	參數設定									
Ethernet - EtherNet/IP										
協議	EtherNet/IP									
用途型號	數據傳遞									
工作條件										
環境溫度	[°C]	-25...55								
存儲溫度	[°C]	-25...85								
外殼防護等級	IP 65									
機械技術數據										
重量	[g]	3109								
外殼	矩形的									
尺寸	[mm]	233.5 x 270 x 68								
材質	外殼： 鋁；保護板： 塑膠；TNC插座： 黃銅/PTFE；連接器： 銅/塑膠									
顯示器/操作件										
顯示	操作	1 x LED, 紅色/綠色								
注釋										
包裝單位	1 件數									
電氣連接 - Ethernet										
連接器： 1 x M12										
電氣連接 - 乙太網										
 <table><tr><td>1</td><td>TD+</td></tr><tr><td>2</td><td>RD+</td></tr><tr><td>3</td><td>TD-</td></tr><tr><td>4</td><td>RD-</td></tr></table>			1	TD+	2	RD+	3	TD-	4	RD-
1	TD+									
2	RD+									
3	TD-									
4	RD-									

DTE920



RFID估算單元UHF

DTEUHFEAABRWEIUS04

電氣連接 - 供電


連接器: 1 x M12; 編碼: A



1	U+
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.

電氣連接 - 製程連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A



1	開關輸出 CMN
2	開關輸入 3 / 開關輸入 0
3	開關輸入 CMN
4	0 V
5	U+
6	開關輸出 3 / 開關輸出 1
7	開關輸出 2 / 開關輸出 0
8	開關輸入 2 / 開關輸入 1