


DTE104



RFID估算單元LF/HF

DTELF/HFABRWENUS00




應用		
應用		應用於最多4個ANT41x/ANT51x型讀寫頭
電氣數據		
工作電壓	[V]	18...30 DC
電流損耗	[mA]	< 3000
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 4
輸出		
數字輸出數量		4
每個輸出最大電流負載	[mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
介面		
通信接口		Ethernet
出廠設定		IP地址: 192.168.0.79
		子網路遮罩: 255.255.255.0
		gateway IP address: 192.168.0.100
Ethernet - TCP/IP		
協議		TCP/IP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...60
存儲溫度	[°C]	-20...85
外殼防護等級		IP 67

DTE104



RFID估算單元LF/HF

DTELF/HFABRWENUS00

認證/測試		
抗衝擊	IEC 60028-2-27	15 g 11 ms
抗震	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF	[年]	108.28
機械技術數據		
重量	[g]	389
尺寸	[mm]	115 x 46.2 x 85
材質	上部： PA Grivory GV5H 橘黃色；上部： TPE; 下部模塊： GD-AISi12	
顯示器/操作件		
顯示	電源	1 x LED, 綠色
		1 x LED, 黃色
	Ethernet TCP/IP	2 x LED, 紅色/綠色
	Ethernet	1 x LED, 綠色
		1 x LED, 黃色
	總的輸入/輸出	1 x LED, 綠色
		1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍	保護蓋： M12, E73004	
注釋		
包裝單位	1 件数	
電氣連接 - Ethernet		
連接器： 2 x M12; 編碼： D		
		
Port 1/2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
電氣連接 - 製程連接		
連接器： 4 x M12; 編碼： A		
		



RFID 估算單元 LF/HF

DTELF/HFABRWENUS00

IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.

電氣連接 - 電源

連接器: 1 x M12; 編碼: A



AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.