




應用			
應用	對運輸設備目標物的檢測		
無線電核準	美國；加拿大；EU/RED；澳洲；日本；中國；臺灣；印度；新加坡		
關於無線電認證的說明	適用歐盟無線電設備指令2014/53/EU (RED) 的國家列表可在“下載”下找到。		
電氣數據			
工作電壓	[V]	19.2...28.8 DC	
電流損耗	[mA]	< 50	
防護等級		III	
工作頻率	[MHz]	13,56	
RFID標準		ISO 15693	
監控範圍			
前面讀寫頭距離	[mm]	160	
側面讀寫頭距離	[mm]	120	
至ID目標的距離	[mm]	參照30 mm硬幣標籤； I-CODE : SLI	≤ 45
介面			
通信接口	IO-Link		
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)		
IO-Link revision	1.1		
SDCI標準	IEC 61131-9		
外形	Smart Sensor: Device Identification		
SIO模式	否		
必需的mater port type	A		
支援DeviceID	運行方式	DeviceID	
	default	967	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-20...60	
存儲溫度	[°C]	-25...80	

DTI431



RFID讀寫頭HF

DTRHF INRWI0US03

外殼防護等級	IP 67; IP 69K
--------	---------------

認證/測試

抗衝擊	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / 重複的
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 不重複
抗震	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
UL認證	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	電源	Limited Voltage/Current
	文件數量UL	E205959

機械技術數據

重量	[g]	178.5
外殼		圓柱形的
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 50
螺紋代號		M30 x 1.5
材質		外殼: 不鏽鋼; 保護蓋: PPS

顯示器/操作件

顯示	操作	1 x LED, 綠色
	TAG通訊	1 x LED, 黃色

附件

供貨範圍	螺母 2 x M30 x 1,5
------	------------------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

