


AC5294



具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave



應用		
應用		現場安裝
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標準)
AS-i電流損耗最大值	[mA]	250
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸入數: 4
輸入		
數字輸入數		4
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	18...30; (經由扁形電纜)
輸入電流負載最大值	[mA]	200
輸入電流高	[mA]	6...10
輸入電流低	[mA]	0...2
開關級別高	[V]	> 11
數字輸入保護短路		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67

AC5294



具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	

AS-i分類

AS-i版本	2.11; 3.0				
AS-i編址	編址插座				
擴展尋址模式	是				
AS-i主站配置文件	M2; M3; M4				
AS-i Profil	S-0.A.E				
AS-i I/O配置 [hex]	0				
AS-i ID代碼 [hex]	A.E				
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	輸入	1	2	3	4
	插座	I-1	I-2	I-3	I-4
	插腳	2+4	2+4	2+4	2+4

機械技術數據

重量 [g]	155.9
安裝方式	AS-i扁平電纜連接
材質	PA; 穿刺接點: CuSn6 鍍銀及鍍錫的

顯示器/操作件

顯示	操作	LED, 綠色
	故障	LED, 紅色
	功能	LED, 黃色

電氣連接

模塊連接	扁形電纜
------	------

附件

供貨範圍	下部模塊
附件(可選)	編址電纜:, E70213
	保護蓋: M12, E73004

注釋

注釋	請勿將以下任何一點連接到外部電位:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	連接件與AS-i電纜電流連接。
包裝單位	1 件數

AC5294




具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

電氣連接

AS-i扁平電纜的快速安裝技術：；三個方向可能的

連接器：M12; 編碼：A



1	插座 M12
2+4	感測器電源 I+
3	數據輸入 內部橋接
5	感測器電源 I-
	不接線