


# E12565



帶AMP連接器的連接電纜

ADOGX060--A002E06



CE

## 電氣數據

工作電壓	[V]	12...24 DC
------	-----	------------

## 工作條件

環境溫度	[°C]	-40...100
------	------	-----------

環境溫度變化	[°C]	-40...100
--------	------	-----------

外殼防護等級		IP 67; (配合連接器插入)
--------	--	------------------

## 機械技術數據

重量	[g]	246.4
----	-----	-------

材質		PBT
----	--	-----

## 注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

# E12565



帶AMP連接器的連接電纜


ADOGX060--A002E06

## 電氣連接

電纜: 2 m, PVC; 4 x 2.5 mm<sup>2</sup> + 2 x 0.5 mm<sup>2</sup>

## 電氣連接 - 插座

## 連接



芯線顏色：  
BN = 棕色  
RD = 紅色  
WH = 白色

連接器: 1 x AMP連接器, 直型; 觸頭 接點: 鍍鎳的