

E12079




帶插座連接電纜

ADOGH050MSS0010C05

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: EVC534

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



應用

特殊的性能	無矽樹脂; 無滷素; 鍍金接點; 屏蔽的電纜
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	4

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

重量	[g]	455.4
尺寸	[mm]	15 x 15 x 46.5
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E12079



帶插座連接電纜


ADOGH050MSS0010C05

電氣連接


電纜: 10 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 5.5 mm, 屏蔽; 5 x 0.25 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm; 屏蔽連接電纜: 不連接螢幕



連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
GY = 灰色
WH = 白色