


# E12333



帶插頭連接電纜

ASTGH040MSS0010C04



應用	
特殊的性能	無矽樹脂; 無滷素; 鍍金接點; 屏蔽的電纜
無矽樹脂	是
電氣數據	
工作電壓 [V]	< 50 AC / < 60 DC
防護等級	III
當前負載總數最大值 [A]	4
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...90
外殼防護等級	IP 68
機械技術數據	
重量 [g]	386.2
尺寸 [mm]	14.5 x 14.5 x 48.4
材質	PUR
成型體材料	PUR
滾花螺母的材料	模壓鑄鋅, 鍍鎳的
注釋	
包裝單位	1 件數

# E12333



## 帶插頭連接電纜

ASTGH040MSS0010C04

### 電氣連接


電纜: 10 m, PUR, 無鹵素, 黑色,  $\varnothing$  5 mm, 屏蔽:  $4 \times 0.34 \text{ mm}^2$  ( $42 \times \varnothing 0.1 \text{ mm}$ )

### 電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm; 屏蔽連接電纜: 不連接螢幕



### 連接



芯線顏色：  
BK = 黑色  
BN = 棕色  
BU = 藍色  
WH = 白色