


E12352

帶插座連接電纜

ADOAH050MSS0010K05



停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能

無矽樹脂；鍍金接點；屏蔽的電纜

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

< 30 AC / < 36 DC

防護等級

III

當前負載總數最大值

[A]

4

工作條件

環境溫度

[°C]

-40...85

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

重量

[g]

444.6

尺寸

[mm]

28 x 15 x 38

材質

PUR

成型體材料

PUR

滾花螺母的材料

不鏽鋼

注釋

包裝單位

1 件數

E12352



帶插座連接電纜

ADOAH050MSS0010K05

電氣連接

電纜: 10 m, PUR, 黑色, Ø 5.3 mm, 屏蔽; 5 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 不鏽鋼; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 1.0...1.5 Nm; 屏蔽連接電纜: 已連接螢幕



連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
GY = 灰色
WH = 白色