

E17320




應用於閥門緻動器的目標凸輪

PUCK/IIND/BK/D53

該產品即將/已停產

替代產品: E12517 + E12526

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



應用

設計

應用於氣動致動器或手動操作閥的機械介面 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

機械技術數據

重量	[g]	43.2
凸輪直徑	[mm]	53
孔間隔	[mm]	80
閥門驅動的軸高度	[mm]	20
可能的開關標誌位置數量		3
材質	凸輪: PA 6 黑色; 螺栓: 不鏽鋼(1.4302)	

附件

供貨範圍

內六角頭螺絲: 1 x M6 x 16, 具墊圈

埋頭螺絲: 2 x M5

方向指示: 2, 黃色

方向指示: 2, 黑色

保護板: 1, 黃色

保護板插頭: 1, 黑色

注釋

包裝單位

1 件數