

E21101




對照式光纖感測器

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E21103

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



應用

功能原理 對照式感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OB50; OBF; OO50

OB50

光纖感測器檢測距離 [mm] 250

OBF

光纖感測器檢測距離 [mm] 350

OO50

光纖感測器檢測距離 [mm] 750

工作條件

環境溫度 [°C] -40...60

機械技術數據

重量 [g] 0.047

感應頭版本 直型

感應頭螺紋 M3

E21101



對照式光纖感測器

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

感應頭長度	[mm]	20
總長度	[mm]	2000
最小的彎曲半徑	[mm]	3
光纖排列		●
芯子直徑	[mm]	1.2
光纖直徑	[mm]	613 x 0.06
外徑	[mm]	2.2
光纖材質		PMMA
光纖頭材質		鋁
光纖套材質		PE
附件		
供貨範圍		六角螺母: 4 x M3
		齒鎖定墊圈: 4
附件(可選)		應用於光纖感測器的切削刀具:, E20600
注釋		
包裝單位		1 件數