


AL2411



IO-Link CompactLine 模組

IO-Link module 8 DI M8 IP 67



電氣數據		
工作電壓	[V]	18...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
電流損耗	[mA]	50
感測器電源US		
每個端口電流負載	[A]	0.1
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸入數: 8
輸入		
數字輸入數		8; (4 x 2)
數字輸入輸入電路		PNP
輸入電流限制	[mA]	15
輸入電流高	[mA]	6...10
輸入電流低	[mA]	0...2
開關級別高	[V]	> 11
數字輸入保護短路		是
介面		
通信接口		IO-Link



IO-Link CompactLine 模組

IO-Link module 8 DI M8 IP 67

支援DeviceID		運行方式	DeviceID
		default	790
IO-Link Device			
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)		
IO-Link revision	1.1		
SDCI標準	IEC 61131-9		
SIO模式	否		
二位輸出製程數據	32		
處理周期最小值	[ms]	2.9	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...70	
存儲溫度	[°C]	-25...85	
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90;（非凝結）	
外殼防護等級	IP 67		
防護等級（ NEMA 250 ）	6P		
化學介質	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA	
	NEMA 250 5.13.1	AA	
認證/測試			
EMC電磁兼容	EN 61000-6-2		
	EN 61000-6-3		
	IEC 61131-9		
機械技術數據			
重量	[g]	144.5	
材質	PBT; 插座：黃銅 鍍鎳的；O形環：FKM		
密封材質	FKM		
顯示器/操作件			
顯示	操作	LED, 綠色	
	故障	LED, 紅色	
	功能	LED, 黃色	
附件			
供貨範圍	標籤		
	保護蓋： 2		
附件(可選)	保護蓋： M8, E73005		
注釋			
注釋	僅應用於NFPA 79應用程序		
	該產品根據IO-Link規範V1.1.2運行。		
	IO-Link電纜長度最大值為20m。		
包裝單位	1 件數		

AL2411



IO-Link CompactLine 模組

IO-Link module 8 DI M8 IP 67

電氣連接 - IO-Link

連接器：M12; 編碼：A



	IO-Link
1	L +
2	不接線
3	L -
4	C/Q / IO-Link

電氣連接 - 製程連接

連接器：M8; 編碼：A; 密封圈：FKM



	輸入 X1.0...X1.7
1	感測器電源 +24 V
3	感測器電源 -
4	數據輸入