


E21105



漫反射式光纖感測器

FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M



應用		
功能原理		漫反射感測器
應用		彎曲半徑小
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
光纖感測器檢測距離	[mm]	70
OBF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	104
OCF (High Power)		
光纖感測器檢測距離	[mm]	620
OO50		
光纖感測器檢測距離	[mm]	180
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...60
機械技術數據		
重量	[g]	49.5
感應頭版本		直型
感應頭螺紋		M6
感應頭長度	[mm]	35

E21105



漫反射式光纖感測器

FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M

總長度	[mm]	2000
最小的彎曲半徑	[mm]	3
光纖排列		⦿
芯子直徑	[mm]	1.2
光纖直徑	[mm]	2x 613 x 0.06
外徑	[mm]	2.2
光纖材質		PMMA
光纖頭材質		鋁
光纖套材質		PE
附件		
供貨範圍		六角螺母： 2 x M6, 不鏽鋼
		齒鎖定墊圈： 2
附件(可選)		應用於光纖感測器的切削刀具：, E20600
注釋		
包裝單位		1 件數