


E30443



IO-Link顯示螢幕

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44



應用		
特殊的性能	鍍金接點	
應用	顯示與同一主站相連的所有感測器的過程值	
電氣數據		
工作電壓	[V]	18...30 DC
電流損耗	[mA]	< 47
絕緣電阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)
防護等級	III	
反相保護	是	
軟體/編程		
參數設定	顯示，指示	
介面		
通信接口	IO-Link	
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI標準	IEC 61131-9	
外形	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIO模式	否	
必需的mater port type	A	
處理周期最小值	[ms]	11.2
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	824
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60

E30443



IO-Link顯示螢幕

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44

存儲溫度	[°C]	-20...80
外殼防護等級		IP 65; IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
抗衝擊	DIN EN 60068-2-27	5 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...50 Hz)
MTTF	[年]	398

機械技術數據

重量	[g]	171.5
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM;

顯示器/操作件

顯示		彩色顯示 1,44", 128 x 128 像素
		2 x LED, 黃色

注釋


包裝單位		1 件數
------	--	------

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接



顏色符合DIN EN 60947-5-6標準
芯線顏色:

BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色