


AL2330



IO-Link CompactLine 模組

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67



應用		
應用	應用於實地應用的I/O模塊	
電氣數據		
工作電壓	[V]	18...30 DC; (US)
電流損耗	[mA]	50; (US)
防護等級		III
附加電源	[V]	18...30 DC; (UA)
其它電源的最大電流消耗	[mA]	3600; (UA)
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數	數字輸出數量: 12	
輸出		
數字輸出數量	12; (6 x 2)	
輸出功能	PNP	
每個輸出最大電流負載	[mA]	1800
最大輸出負載總電流	[A]	3.6; (每個輸出側的最大電流負載: 1800 mA)
電流單獨的	是	

AL2330



IO-Link CompactLine 模組

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67

介面		
通信接口	IO-Link	
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	893
IO-Link Device		
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI標準	IEC 61131-9	
SIO模式	否	
處理周期最小值	[ms]	5.6
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
存儲溫度	[°C]	-25...70
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90
海拔高度最大值	[m]	2000
外殼防護等級	IP 65; IP 67	
防護等級（ NEMA 250 ）	6P	
污染度	2	
化學介質	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
抗衝擊	DIN EN 60068-2-27	
抗震	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF	[年]	63
機械技術數據		
重量	[g]	303
尺寸	[mm]	26 x 59.3 x 152
材質	外殼： PA; 插座： 黃銅 鍍鎳的	
密封材質	FKM	
顯示器/操作件		
顯示	操作	LED, 綠色
	故障	LED, 紅色
	功能	LED, 黃色
附件		
附件(可選)	保護蓋 M12	
注釋		
包裝單位	1 件數	



IO-Link CompactLine 模組

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67

電氣連接 - IO-Link

連接器：M12; 編碼：A




X1

1	+ 24 V DC (US)
2	不接線
3	GND (US)
4	IO-Link

電氣連接 - 輸出

連接器：M12; 編碼：A; 密封圈：FKM



X1.0...X1.5

1	不接線
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	不接線

電氣連接 - 電源

連接器：M12; 編碼：A



X31

1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)