


# E33602



製程適配器三夾鉗

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5



1: 洩漏口



EC 1935/2004 FDA

應用	
設計	具洩漏口
抗壓強度 [bar]	100
認證/測試	
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據	
重量 [g]	156.5
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4435 / 316L)；表面特徵值：Ra<0,4 / Rz 4
感測器連接	G 1 密封錐面
製程連接	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
密封	密封圈
衛生設備等級符合DIN 11866 標準	H4
附件	
供貨範圍	O形環：26 x 3, 符合EPDM及FDA標準, E30438 O形環：26 x 3, 符合FKM及FDA標準, E30437
注釋	
包裝單位	1 件數