


ANT421

RFID讀寫頭HF

DTRHF GNRWIDUS03



應用				
應用		對運輸設備目標物的檢測		
無線電核准		美國；加拿大；EU/RED; 澳洲；日本；中國；臺灣；印度；韓國；新加坡；烏克蘭		
關於無線電認證的說明		適用歐盟無線電設備指令2014/53/EU (RED) 的國家列表可在“下載”下找到。		
電氣數據				
工作電壓		[V]	19.2...28.8 DC; (僅經由DTE10x估算單位供電 (符合 EN 60950-1標準))	
電流損耗		[mA]	< 50	
防護等級			III	
工作頻率		[MHz]	13,56	
RFID標準			ISO 15693	
監控範圍				
前面讀寫頭距離		[mm]	180	
側面讀寫頭距離		[mm]	90	
至ID目標的距離		[mm]	參照30 mm硬幣標籤; I-CODE : SLI	≤ 40
介面				
通信接口		DATA / DTE10x		
工作條件				
環境溫度		[°C]	-20...60	
存儲溫度		[°C]	-25...80	
外殼防護等級		IP 67; IP 69K		
認證/測試				
抗衝擊		EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms，持續)	
抗震		EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz	
MTTF		[年]	509.62	
機械技術數據				
重量		[g]	94	
外殼		圓柱形的		
安裝		非齊平安裝		
尺寸		[mm]	M18 x 1 / L = 50	

ANT421



RFID讀寫頭HF

DTRHF GNRWIDUS03

螺紋代號	M18 x 1
材質	外殼：不鏽鋼；保護蓋：PPS；LED視窗：PEI

顯示器/操作件

顯示	操作	1 x LED, 綠色
	TAG通訊	1 x LED, 黃色

附件


供貨範圍	螺母 2 x M18 x 1
------	----------------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

連接器：1 x M12；編碼：A



連接

