


E33252



T型件

T-ADAPT G1 DN15



- 1 Aseptoflex Vario
- 2 密封斜面

EC 1935/2004

應用	
抗壓強度	[bar] 25
注意抗壓強度	應用於連接感測器和適配器
認證/測試	
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據	
重量	[g] 273.5
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4404 / 316L)；表面特徵值：Ra<0,4 / Rz 4
感測器連接	G 1 Aseptoflex Vario
製程連接	焊接適配器 Ø 19 mm
密封	密封圈
附件	
供貨範圍	O形環：1 x 24 x 2，符合EPDM及FDA標準，E30054
附件(可選)	O形環：1 x 24 x 2，符合FKM及FDA標準，E30123
注釋	
包裝單位	1 件數