


E38829



製程感測器的焊接適配器

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=2.00



EC 1935/2004 FDA

應用		
抗壓强度	[bar]	120
注意抗壓强度	應用於連接感測器和適配器	
認證/測試		
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。	
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。	
機械技術數據		
重量	[g]	9.3
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L)	
感測器連接	G 1/8 內螺紋 Ø 3 mm	
製程連接	焊接適配器 Ø 18 mm ； 標稱管徑: DN25...DN100; 管道壁厚: 2 mm	
潮濕部件的表面特性Ra/Rz	< 0.4 / -	
注釋		
包裝單位	1 件數	