


E40115



應用於製程感測器的旋入式適配器

ADAPT /SI/9/ /G1/4/



應用		
應用		應用於工業應用
介質		液體和氣體介質
抗壓強度	[bar]	30
認證/測試		
承壓設備指令		PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明		必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據		
重量	[g]	36
尺寸	[mm]	M18 x 1.5
螺紋代號		M18 x 1.5
材質		鈦(3.7235)
感測器連接		M18 x 1,5
製程連接		螺紋連接 G 1/4
插入深度	[mm]	13.5; (感測器 SID, SFD, TN)
附件		
供貨範圍		密封圈: 1, PTFE
注釋		
注釋		應用>30 bar及≤300 bar時僅使用一個U型密封環。
包裝單位		1 件數