


CR1300



按鈕模塊，帶2方向手柄按鈕以及背光按鈕

ecomatPanel/COP



- 1 按鈕
- 2 旋鈕



產品特徵

通信接口

CAN

尺寸

[mm]

136 x 86 x 73.5

應用

設計

安裝在面板或面板開孔上

電氣數據

工作電壓

[V]

9...32 DC

額定電壓DC

[V]

12 / 24

電流損耗

[mA]

< 400; (13,5 V DC)

反相保護

是



按鈕模塊，帶2方向手柄按鈕以及背光按鈕

ecomatPanel/COP

介面		
通信接口	CAN	
CAN接口數	1	
CAN		
協議	J1939	
出廠設定	波特率：250 節點ID: 135	
接口說明	支持動態地址分配	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...85
存儲溫度	[°C]	-40...85
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90
海拔高度最大值	[m]	4000
外殼防護等級	IP 65	
認證/測試		
EMC電磁兼容	UN/ECE-R10 抗輻射及乾擾度	100 V/m
	DIN EN 61000-6-2 ESD	
	DIN EN 61000-6-4 Burst	
	ISO 7637-2 脈衝 1	嚴格等級4 / 功能狀態C (24 V)
	ISO 7637-2 脈衝 2a	嚴格等級4 / 功能狀態A (24 V)
	ISO 7637-2 脈衝 2b	嚴格等級4 / 功能狀態C (24 V)
	ISO 7637-2 脈衝 3a	嚴格等級4 / 功能狀態A (24 V)
	ISO 7637-2 脈衝 3b	嚴格等級4 / 功能狀態A (24 V)
	ISO 7637-2 脈衝 4	嚴格等級4 / 功能狀態B (24 V)
	ISO 7637-2 脈衝 5b	嚴格等級4 / 功能狀態A (24 V)
ISO 7637-2 脈衝 4	嚴格等級4 / 功能狀態B (12 V)	
持續抗衝擊性	ISO 16750-3	30 g 6 ms / 24000次衝擊
快速溫度變化	EN 60068-2-30 濕熱：周期性	55 ° C 溫度上限 / 6個循環
	EN 60068-2-78 濕熱：持續	40 ° C 93 % rH / 測試周期21天
抗震	ISO 16750-3 Test VII	隨機，安裝位置車身
	EN 60068-2-6 Sinus	10...500 Hz / 10個周期/軸，正弦
噴鹽試驗	EN 60068-2-52 鹽霧	嚴格等級3 / 機動車
MTTF	[年]	119
機械技術數據		
重量	[g]	459.6
重量（不含附件和包裝材質）	[g]	400
尺寸	[mm]	136 x 86 x 73.5
材質	外殼：PC/ABS; 硅樹脂塗層：PA66 透明的	
使用壽命方面的信息	按鈕：	> 100000次激活
	旋鈕（可360°旋轉）：	> 100000個循環
	旋鈕（按壓功能）：	> 100000次激活
	旋鈕（按照軸傾斜）：	> 100000次激活
顯示器/操作件		
顯示	LED, multi-colour	

CR1300



按鈕模塊，帶2方向手柄按鈕以及背光按鍵


ecomatPanel/COP

元件	6	可自由編程的帶背景光按鈕
	1	\$Drehknopf_mit_Tast_und_Joystick_Funktion_in_zwe
		每圈24個檔位

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接



1	CAN_L
2	CAN_H
3	GNB
4	VBB