


E40134



應用於製程感測器的旋入式適配器

ADAPT /SI/9/ /G3/4



應用	
應用	應用於工業應用
介質	液體和氣體介質
抗壓强度 [bar]	100
認證/測試	
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據	
重量 [g]	88.4
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L)
感測器連接	M18 x 1,5 內螺紋
製程連接	螺紋連接 G 3/4 外螺紋
插入深度 [mm]	21; (感測器 SID, SFD, TN)
附件	
供貨範圍	密封圈：1, AFM
注釋	
注釋	如果應用>30 bar，請使用合適的高壓適配器。
包裝單位	1 件數