
E43002

液位感測器的焊接適配器

WELDING ADAPTER 50/D16



應用		
設計		應用於電容式液位感測器 LK, LI, LT, LL
安裝		卡箍裝置
抗壓强度	[bar]	0.5
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...80
認證/測試		
承壓設備指令		PED的可能分類取決於應用，並且必須由用户/操作員執行 。
安全説明		必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性 。
機械技術數據		
重量	[g]	394.5
尺寸	[mm]	Ø 50 / L = 37.5
材質		法蘭：不鏽鋼；鎖定螺母：不鏽鋼；間隔環筒：黃銅；夾緊環：FKM
旋緊扭矩	[Nm]	6...9
感測器連接		Ø 16 mm
製程連接		焊接適配器 Ø 50 mm
注釋		
包裝單位		1 件數