


E75005



AS-Interface 扁形電纜絕緣分接頭

FC Quick Connect M12



電氣數據		
工作電壓	[M]	< 42 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
存儲溫度	[°C]	-25...75
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
UL認證	電源	Class 2
機械技術數據		
重量	[g]	17.7
材質		外殼: PA; O形環: FKM; 鎖定螺母: 黃銅 鍍銀的; 接點插腳: 青銅 鍍錫的
注釋		
注釋		扁平電纜不得端接於設備上。
包裝單位		1 件數

E75005




AS-Interface 扁形電纜絕緣分接頭

FC Quick Connect M12

電氣連接

連接器： M12; 編碼： A; 旋緊扭矩： 0.4...0.6 Nm



	如果已連接黃色AS-i扁平電纜
1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.
	如果已連接黑色扁形電纜
1	AUX +
2	n.c.
3	AUX -
4	n.c.
5	n.c.