


E80400



RFID標籤

ID-TAG/51x51/06



應用		
應用	傳輸系統中工件傳送裝置的編碼	
操作溫度 (從站)	[°C]	-55...240
電氣數據		
工作頻率	[MHz]	13,56
存儲大小	[bit]	896
存儲器型號	EEPROM	
晶片類型	ICODE SLIX	
塊數	28	
塊大小	[Byte]	4
唯一識別號 (UID)	[Byte]	8
RFID標準	ISO 15693	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-55...240
注意環境溫度	1,5 h 185 °C	
	1 h 200 °C	
	0,75 h 220 °C	
	0,5 h 240 °C	
	在最高環境溫度下的最大停留時間	
外殼防護等級	IP 68	
認證/測試		
抗衝擊	EN 60068-2-29	40 g 18 ms
抗震	EN 60068-2-6	10 g 10...2000 Hz
無線電許可	ISO 15693	
機械技術數據		
重量	[g]	297.85
安裝方式	安裝在金屬及非金屬材質上；（螺絲緊固：間隔片 E80401; 黏貼在表面）	
尺寸	[mm]	51 x 6.5 x 51
材質	PPS	
注釋		
包裝單位	10 件數	

E80400



RFID標籤

ID-TAG/51x51/06

其它數據

安裝在非金屬上時的讀取距離 (mm)

ANT410 / DTI410	20
ANT411 / DTI411	25
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	50
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	40
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	65
ANT513 / DTI513 / DTC510	100
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	200

安裝在金屬上時的讀取距離 (mm)

ANT411 / DTI411	16
ANT421 / DTI421 / DTI425	35
ANT430 / DTI430 / DTI434	25
ANT431 / DTI431 / DTI435	40
ANT513 / DTI513	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	90