



應用		
應用	傳輸系統中工件傳送裝置的編碼	
操作溫度(從站)	[°C]	-25...85
峰值溫度(配件)	[°C]	85
電氣數據		
工作頻率	[MHz]	13,56
存儲大小	[bit]	896
存儲器型號		EEPROM
晶片類型		ICODE SLIX
塊數		28
塊大小	[Byte]	4
唯一識別號 (UID)	[Byte]	8
RFID標準		ISO 15693
讀周期最大值		無限
寫周期最大值		100000
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
存儲溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級		IP 68
認證/測試		
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
無線電許可		ISO 15693
機械技術數據		
重量	[g]	12.4
安裝方式		在非金屬材質上安裝；(黏貼在表面)
尺寸	[mm]	Ø 16 / L = 3
材質		PPS
注釋		
包裝單位		10 件數

E80344



RFID標籤

ID-TAG/16X3/06

其它數據

安裝在非金屬上時的讀取距離(mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	25
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	20
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	35
ANT513 / DTI513 / DTC510	45
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	20
ANT600 / DTI600	90