


E80347



RFID標籤

ID-TAG/M5x16,5/06



1 目標物中間



應用

應用	傳輸系統中工件傳送裝置的編碼	
操作溫度(從站)	[°C]	-25...85
峰值溫度(配件)	[°C]	90

電氣數據

工作頻率	[MHz]	13,56
存儲大小	[bit]	896
存儲器型號		EEPROM
晶片類型		Vigo
塊數		28
塊大小	[Byte]	4
唯一識別號 (UID)	[Byte]	8
RFID標準		ISO 15693
讀周期最大值		無限
寫周期最大值		100000

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...85
存儲溫度	[°C]	-40...90
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

抗衝擊	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
抗震	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
無線電許可		ISO 15693

機械技術數據

重量	[g]	5.3
外殼		螺紋結構
安裝方式		在非金屬材質上安裝；(螺絲緊固；黏貼在表面)
尺寸	[mm]	M5 / L = 16.5
螺紋代號		M5
材質		PA 黑色

E80347



RFID標籤

ID-TAG/M5x16,5/06

注釋

包裝單位

10 件數

其它數據

安裝在非金屬上時的讀取距離 (mm)

ANT410 / DTI410	-
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	25
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	15