


E80349



RFID標籤

ID-TAG/20X3/06-16KBit



應用		
應用	傳輸系統中工件傳送裝置的編碼	
操作溫度(從站)	[°C]	-25...85
峰值溫度(配件)	[°C]	85
電氣數據		
工作頻率	[MHz]	13,56
存儲大小	[bit]	16000
存儲器型號	FRAM	
晶片類型	MB89R118C	
塊數	250	
塊大小	[Byte]	8
唯一識別號 (UID)	[Byte]	8
RFID標準	ISO 15693	
讀周期最大值	無限	
寫周期最大值	無限	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
存儲溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級	IP 68	
認證/測試		
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
機械技術數據		
重量	[g]	9.3
尺寸	[mm]	Ø 20 / L = 3
材質	PPA	
注釋		
包裝單位	5 件數	

E80349



RFID標籤

ID-TAG/20X3/06-16KBit

其它數據

安裝在非金屬上時的讀取距離 (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	35
ANT513 / DTI513 / DTC510	50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	-