


DTA300



具AS-Interface的RFID讀寫頭

DTSLF DCRWASUS01



應用			
應用		對運輸設備目標物的檢測	
無線電核準		美國；加拿大；EU/RED; 澳洲；新加坡；中國	
關於無線電認證的說明		適用歐盟無線電設備指令2014/53/EU (RED) 的國家列表可在“下載”下找到。	
電氣數據			
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC	
電流損耗	[mA]	< 65	
防護等級		III	
工作頻率	[MHz]	0,125	
輸出			
電氣設計		AS-i	
監控範圍			
傳遞速度	[m/s]	< 0.5	
前面讀取頭距離		400	
側面讀取頭距離		280	
注意讀取頭距離		參考	:
		讀寫頭	DTA300
		讀取頭	DTA301
前面讀寫頭距離	[mm]	500	
側面讀寫頭距離	[mm]	500	
注意讀寫頭距離		參考	:
		讀寫頭	DTA300
		讀取頭	DTA301
至ID目標的距離	[mm]	讀	:
		靜態	≤ 80

DTA300



具AS-Interface的RFID讀寫頭

DTSLF DCRWASUS01

介面		
通信接口	AS-i	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...60
存儲溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 50295	1999-03
抗衝擊	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
抗震	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF	[年]	422
AS-i分類		
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代碼	[hex]	4
AS-i認證	83401	
機械技術數據		
重量	[g]	414
外殼	矩形的	
尺寸	[mm]	92 x 80 x 40
材質	外殼: PPE; 金屬件: 模壓鑄鋅/黃銅 鍍鎳的	
顯示器/操作件		
顯示	工作電壓	1 x LED, 綠色
	TAG通訊	1 x LED, 黃色
	故障AS-i數據通信	1 x LED, 紅色
注釋		
注釋	有關至其它ID tag的距離，請參見相應的技術參數表 (E803xx)	
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
連接器: 1 x M12, 可旋轉的; 編碼: A		
		



具AS-Interface的RFID讀寫頭

DTSLF DCRWASUS01

連接

