


DTE100



RFID估算單元LF/HF

DTELF/HFABRWDPUS00





應用		
應用	應用於最多4個ANT41x/ANT51x型讀寫頭	
電氣數據		
工作電壓	[V]	18...30 DC
電流損耗	[mA]	< 3000
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數	數字輸出數量: 4	
輸出		
數字輸出數量	4	
每個輸出最大電流負載	[mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
介面		
通信接口	PROFIBUS DP	
出廠設定	IP地址: 192.168.0.79	
	子網路遮罩: 255.255.255.0	
	gateway IP adresse: 192.168.0.100	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...60
存儲溫度	[°C]	-20...85
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
抗衝擊	IEC 60068-2-27	15 g 11 ms
抗震	IEC 60068-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF	[年]	101.69

DTE100



RFID估算單元LF/HF

DTELF/HFABRWDPUS00

機械技術數據		
重量	[g]	390
尺寸	[mm]	115 x 46.2 x 85
材質	上部： PA Grivory GV5H 橘黃色; 上部： TPE; 下部模塊： GD-AISi12	
顯示器/操作件		
顯示	電源	1 x LED, 綠色
		1 x LED, 黃色
	Profibus-DP	1 x LED, 紅色
		1 x LED, 綠色
	Ethernet	1 x LED, 綠色
		1 x LED, 黃色
	總的輸入/輸出	1 x LED, 綠色
		1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍	保護蓋： M12, E73004	
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接 - Profibus IN		
連接器： M12; 編碼： B		
		
1	n.c.	
2	RxD/TxD-N	
3	n.c.	
4	RxD/TxD-P	
電氣連接 - Profibus OUT		
連接器： M12; 編碼： B		
		
1	P5V	
2	RxD/TxD-N	
3	DGND	
4	RxD/TxD-P	
5	n.c.	

DTE100



RFID 估算單元 LF/HF

DTELF/HFABRWDPUS00

電氣連接 - 電源

連接器：M12; 編碼：A



1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.