


# EVF240



連接電纜

VDOGF030VAS0005P03STGH030VAS



## 應用

特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
應用	應用於食品工業的衛生及潮濕環境
無矽樹脂	是

## 電氣數據

工作電壓 [M]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
防護等級	III
當前負載總數最大值 [A]	3

## 工作條件

環境溫度 [°C]	-25...80
環境溫度變化 [°C]	5...80
外殼防護等級	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

## 認證/測試

UL認證	電源	Class 2
------	----	---------

## 機械技術數據

重量 [g]	163.1
尺寸 [mm]	15.5 x 15.5 x 49.5
材質	外殼：PP 無滷素；密封圈：EPDM
滾花螺母的材料	不鏽鋼(1.4404 / 316L)
牽引鏈適用性	是

# EVF240



## 連接電纜

VDOGF030VAS0005P03STGH030VAS

牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s <sup>2</sup>
	彎曲週期	> 1 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

### 注釋

包裝單位 1 件數

### 電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



### 電氣連接

電纜: 5.0 m, MPPE, 無滷素, 灰色, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm)

### 連接



### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.3...0.5 Nm

