


E11315



適配器插頭

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)



電氣數據

工作電壓	[M]	< 125 AC/DC
------	-----	-------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 68

機械技術數據

重量	[g]	27.3
尺寸	[mm]	18 x 18 x 19
安裝螺紋		M20
材質		黃銅 鍍鎳的
成型體材料		黃銅, 鍍鎳的

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

E11315



適配器插頭


ESTGH050MSS00,5E05 (M20)

電氣連接

電纜: 0.5 m, PVC; 4 x 0.25 mm² + 1 x 0.5 mm²

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: ...0.6 Nm; 螺紋 M20 旋緊扭矩: ...2 Nm



連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	芯線顏色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
WH =	白色
YE =	黃色